

Wszystkie wyszczególnione przewody są jedynie przykładowe.
Wszystkie przewody powinny zostać dobrane do
zainstalowanych i planowanych urządzeń zgodnie z
obowiązującymi przepisami

Chodec			
Opis sugerowanych przewodów do modernizacji wentylacji			
Skład	dokąd	uwagi	przekrój typ
KL6400	Czujnik CO2		2x2x0,8 YNTKSYekw
KL6400	falowniki		2x2x0,8 YNTKSYekw
KL6400	Czujnik AQIC		2x2x0,8 YNTKSYekw
KL6400	Czujnik temperatury	wewnętrzne	2x2x0,8 YNTKSYekw
KL6400	Czujnik temperatury	zewewnętrzny	2x2x0,8 YNTKSYekw
KL6400	Bulbino		2x2x0,8 YNTKSYekw
KL6400	Sterownik klap ściennych		2x2x0,8 YNTKSYekw
Sterownik klap ściennych	Silowniki liniowe		5x1,5 OWY
Silownik elektryczny LR3000 (230V)	Sterownik klap ściennych		2x2x0,8 YNTKSYekw
KL6400	Syrena alarmowa		2x2x0,8 YNTKSYekw
Termostat	Centrala alarmowa		2x2x0,8 YNTKSYekw
Switch ethernet	Modul GSM alarmowy		4x8 kabl 5e
UPS	Modul GSM alarmowy		5x1,5 OWY
UPS	Zasilacz 24Vdc		5x1,5 OWY
Zasilanie	UPS		5x1,5 YDYo
Zabezpieczenia termiczne	falowniki		4x1,5 Offlex Classic 110 CY 4G1,5
Zabezpieczenia termiczne	centrala alarmowa		2x2x0,8 YNTKSYekw
UPS	centrala alarmowa		2x2x0,8 YNTKSYekw
Przełącznik auto/100%	falowniki		4x1,5 Offlex Classic 110 CY 4G1,5
Switch	centrala alarmowa		4x8 kabl 5e
Switch	KL6400		4x8 kabl 5e
Zasilanie	centrala alarmowa		2x2x0,8 YNTKSYekw
router (dotap do sieci)	switch		4x1,5 Offlex Classic 110 CY 4G1,5
przełącznik auto/0-100%	wentylatory		4x1,5 Offlex Classic 110 CY 4G1,5
od falownika	do wentylatora	zasilanie wentylatora strych	4x1,5 Offlex Classic 110 CY 4G1,5
KL6400	czujnik wilgotności		2x2x0,8 YNTKSYekw
KL6400	Przełącznik pomocniczy 230VAC 20A	Pompa wody	5x1,5 YDYo
Obecne zasilanie	do falownika w nowej lokalizacji	wentylatory strych	5x1,5 OWY
KL6400	Przełącznik pomocniczy 230VAC 20A		5x1,5 OWY
zasilanie	Przełącznik pomocniczy 230VAC 20A		5x1,5 YDYo

